





Quickstart


Comfort Digisystem Conference Microphone DC20



1. 
> 5 h



2. 
> 2 s



3. Menu



Sverige
Norge
Danmark
Suomi

 **Comfort Audio**
HEAR THE FUTURE

4. Settings → language



5. SE: Valbara mikrofonlägen

NO: Valgbare mikrofoninnstillinger

DK: Valgbare mikrofonindstillinger

FI: Valittavat mikrofonitilat




SE: **OBS!** Enheten är fabrikskodad. För avlyssningssäkerhet måste ny kodnyckel skapas, se manual.

NO: **OBS!** Enheten er fabrikkskodet. For å oppnå avlyttingssikkerhet må en ny kodenøkkel genereres, se manualen.

DK: **OBS!** Enheden er fabrikkkodet. For at opnå aflytningssikkerhed skal en ny kodenøgle genereres, se manual.

FIN: **Huom!** Yksikkö on tehdaskoodattu. Salatun kuuntelun takaamiseksi täytyy luoda uusi koodiavain, katso ohjekirja.



SE: Läs igenom manualen på vår hemsida/ USB-minne före användning.

NO: Les bruksanvisningen på vår hjemmeside før bruk.

DK: Læs brugsanvisningen på vores hjemmeside/USB-nøgle før anvendelse.

FIN: Lue ohjekirja kotisivuiltamme / USB-muistilta ennen käyttöä.